


# EBC043



## Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4; (par broche: 2; par groupe: 8)
Courant de sortie total	[A]	12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...40
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67

### Tests / homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

### Données mécaniques

Poids	[g]	880
Boîtier		rectangulaire

# EBC043



## Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15

Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions [mm]		125 x 60 x 22
Matières		boîtier: PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		6
Type connecteur		M12

### Accessoires

Fourniture		étiquettes: 6
------------	--	---------------

### Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

### Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Contacts: 5, doré; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu  
GN/YE = vert / jaune  
WH = blanc