


EBC043



Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4; (par broche: 2; par groupe: 8)
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...40
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60

EBC043



Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15

Indice de protection IP 67

Tests / homologations

Homologation UL Enclosure type Type 1

Données mécaniques

Poids [g] 880

Dimensions [mm] 22 x 60 x 125

Matières PA

Matière du corps PA

Nombre d'emplacements répartiteur 6

Type connecteur M12

Accessoires

Fourniture étiquettes: 6

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm




EBC043



Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune
WH =	blanc