EBT009

Répartiteur en Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Application			
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés	
Application		combinaison logique OU	
Sans silicone		oui	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)	
Classe de protection		II	
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4	
Courant de sortie total	[A]	4	
Courant de sortie total (UL)	[A]	3	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...100	
Remarque sur la température ambiante		cULus: ...65 °C	
Température de stockage	[°C]	-25...55	
Humidité de stockage	[%]	10...100	
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée		1K22/ DIN 60721-3-1	
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Tests / homologations			
Homologation UL		alimentation en tension	Class 2
		Numéro de fichier UL	E191684

EBT009

Répartiteur en Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Données mécaniques		
Poids	[g]	35,7
Matières		boîtier: PA orange; Joint d'étanchéité: EPDM
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Raccordement selon CEI 61076-2-101