


# EC2025



## Convertisseur DC/DC

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Application	
Version	module boîtier
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...36 DC
Sorties	
Tension de sortie [V]	10
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui
Exactitude / déviations	
Précision	± 2 %
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...71
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	71
Dimensions [mm]	54 x 34 x 15
Matières	boîtier: polyamide renforcé de fibres de verre surmoulage complet
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 0,28 m;, Extrémités des brins munies d'embouts	
entrée	
rouge	18...36 V
noir	GND
Sortie	
noir	10 V DC
bleu	GND