


EVC11A



Câble de connexion

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT



| Application | |
|-----------------------------|---|
| Caractéristique spécifique | Sans halogène; contacts dorés |
| Application | NAMUR |
| Pour ambiance peinture | oui |
| Données électriques | |
| Tension d'alimentation [V] | < 60 AC/DC |
| Classe de protection | II |
| Courant de sortie total [A] | 2 |
| Conditions d'utilisation | |
| Température ambiante [°C] | -20...60 |
| Indice de protection | IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K) |
| Tests / homologations | |
| Homologation | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
| Marquage ATEX | Ex II 3G Ex nA IIC Gc |
| | Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
| Données mécaniques | |
| Poids [g] | 84,1 |
| Dimensions [mm] | 31 x 15,5 x 36,5 |
| Matières | boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM |
| Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) |
| Remarques | |
| Unité d'emballage | 1 pièces |

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Contacts: 4, doré; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 1,2...1,5 Nm



EVC11A




Câble de connexion

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Contacts: 4, doré; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 1,2...1,5 Nm

