EY5053

Câble en Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	54,1
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 15 x diamètre du câble
	cycles de courbure	> 1 Mio.
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm



EY5053

Câble en Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Raccordement électrique - Câble

Câble: 0,45 m, PVC, Sans halogène, noir, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle A

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm



Raccordement électrique - Connecteur femelle B

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm