ID9221

Détecteur inductif

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée	[mm]	50
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	92 x 80 x 40
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	4,6
Courant de sortie minimum	[mA]	4
Courant résiduel max.	[mA]	0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	400
Fréquence de commutation DC	[Hz]	90
Protection courts-circuits		oui

ID9221

Détecteur inductif

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Zone de détection			
Portée	[mm]	50	
Portée de travail	[mm]	0...40,5; (montage encastré en acier doux)	
Exactitude / déviations			
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2	
Hystérésis	[% de Sr]	3...20	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-15...15	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...70	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Type de montage		encastrable	
Dimensions	[mm]	92 x 80 x 40	
Matières		PPE; PPE; laiton nickelé	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		Bouchon de fermeture: 1	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur			

Câble: 0,8 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A

ID9221

Détecteur inductif

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Raccordement