


MK5157



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3020BBPKG/A/0,3MI-H/US



- 1 excentrique de fixation
2 Face active



Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------|--------------------|
| Technologie | PNP |
| Fonction de sortie | normalement ouvert |
| Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6,5 |

Données électriques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
| Consommation [mA] | < 10 |
| Classe de protection | III |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Retard à la disponibilité max. [ms] | 30 |

Sorties

| | |
|---|--------------------|
| Technologie | PNP |
| Fonction de sortie | normalement ouvert |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
| Fréquence de commutation DC [Hz] | 6000 |
| Protection courts-circuits | oui |
| Version protection courts-circuits | pulsé |
| Protection surcharges | oui |

Zone de détection

| | |
|-----------------------------|---|
| Sensibilité magnétique [mT] | 2 |
|-----------------------------|---|

MK5157



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3020BBPKG/A/0,3M/-H/US

Vitesse de passage [m/s] > 10

Exactitude / déviations

Hystérésis [mm] 1

Répétabilité [mm] < 0,2

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Indice de protection IP 65; IP 67; IP 69K

Tests / homologations

CEM EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m

EN 61000-4-4 Burst 2 kV

EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V

EN 55011 classe B

MTTF [Années] 2064

Homologation UL Ta -25...75 °C

Enclosure type Type 1

alimentation en tension Limited Voltage/Current (Marking Class 2)

N° d'agrément UL C003

Numéro de fichier UL E174191

Données mécaniques

Poids [g] 21,3

Type de montage encastrable

Type de montage excentrique de fixation à tête combinée fendue / six pans creux, cote sur plat 1,5

Type de vérin vérins à rainure en T

Dimensions [mm] 25 x 5 x 6,5

Matières boîtier: PA; excentrique de fixation: inox

Afficheurs / éléments de service

Indication état de commutation 1 x LED, jaune

Accessoires

Fourniture accessoire de mémorisation: 1

clip de fixation pour câble: 1

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PVC

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: Erou hexagonal, orientable, inox



MK5157



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3020BBPKG/A/0,3M-I/H/US

Raccordement

