


BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



CE UK
CA



Eclairage externe

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Longueur d'onde	[nm]	617
-----------------	------	-----

Entrées

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-10...55
Température de stockage	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 65
Protection contre la surchauffe		oui; (désactivation à 65...75 °C)

Tests / homologations

Sécurité photobiologique	groupe sans risque; (DIN EN 62471:2008)
--------------------------	---

Données mécaniques

Poids	[g]	216,5
Dimensions	[mm]	200 x 13 x 18
Matières		aluminium anodisé
Matière lentille		verre

Afficheurs / éléments de service

Indication	état d'illumination	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Surchauffe	1 x LED, rouge

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, noir; 4 x 0,34 mm²


Connecteur: 1 x M12; codage: A



Eclairage externe

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Raccordement



- | | |
|---|---|
| 4 | Trigger |
| 2 | Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute" |