


Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
-----------------	---------------

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
----------------------------	----------------

Champ éclairé [mm]	50 x 50
--------------------	---------

Boîtier	rétro-éclairage
---------	-----------------

Mode de fonctionnement	Lumière continue ou par impulsions
------------------------	------------------------------------

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	-10...10
--------------------------------------------	----------

Tension d'alimentation [V]	24 DC
----------------------------	-------

Consommation [mA]	< 205
-------------------	-------

Classe de protection	III
----------------------	-----

Protection inversion de polarité	oui
----------------------------------	-----

Type de lumière	lumière rouge
-----------------	---------------

Longueur d'onde [nm]	617
----------------------	-----

Entrées

Trigger	5...24 V
---------	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-10...50
---------------------------	----------

O2D942



Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Indice de protection	IP 54
Protection contre la surchauffe	oui; (> 50 °C)

Tests / homologations

Sécurité photobiologique	groupe sans risque; (EN 62471)
MTTF [Années]	308

Données mécaniques

Poids [g]	264,4
Dimensions [mm]	105 x 81 x 9,8
Matières	aluminium
Matière lentille	verre

Afficheurs / éléments de service

Indication	état d'illumination	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	surtempérature / surcharge	1 x LED, rouge

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,30 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré




O2D942



Eclairage externe

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Raccordement



- 1 L +
- 3 L -
- 4 Trigger

Couleurs des fils conducteurs :

- BK = noir
- BN = brun
- BU = bleu