


Barrage photoélectrique récepteur

OAE-FPKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 sélecteur et potentiomètre derrière le capot de protection
photorécepteur derrière la lentille supérieure

Caractéristiques du produit

Boîtier rectangulaire

Application

Caractéristique spécifique Sortie de contrôle

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...36 DC

Consommation [mA] < 50

Classe de protection II

Protection inversion de polarité oui

Sorties

Technologie PNP

Fonction de sortie éclaircissement / obscurcissement; (paramétrage)

Sortie de contrôle oui

Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10



Barrage photoélectrique récepteur

OAE-FPKG/US

| | | |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 250 |
| Courant de sortie 2 sorties | [mA] | 100 |
| Fréquence de commutation DC | [Hz] | 300 |
| Protection courts-circuits | | oui |
| Version protection courts-circuits | | pulsé |
| Protection surcharges | | oui |

Zone de détection

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| Emetteur / récepteur | | récepteur |
| Portée | [m] | < 50 |
| Portée réglable | | oui |

Conditions d'utilisation

| | | |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...60 |
| Indice de protection | | IP 65 |

Tests / homologations

| | | |
|-----|--------------|----------|
| CEM | EN 60947-5-2 | |
| | EN 55011 | classe B |

Données mécaniques

| | | |
|------------------|------|---------------|
| Boîtier | | rectangulaire |
| Dimensions | [mm] | 90 x 30 x 70 |
| Matières | | PPO modifié |
| Matière lentille | | PMMA |

Afficheurs / éléments de service

| | | |
|------------|---------------------|----------------|
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
| | fonctionnement | 1 x LED, vert |
| | Fonction | 1 x LED, rouge |

Accessoires

| | | |
|------------|--|----------------------------------|
| Fourniture | | Equerre de fixation tournevis |
|------------|--|----------------------------------|

Remarques

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage | | 1 pièces |
|-------------------|--|----------|

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A






Barrage photoélectrique récepteur

OAE-FPKG/US

Raccordement



2

Sortie de contrôle