OC5208

Système réflex

OCP-CPKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O5P500

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Caractéristique spécifique		filtre de polarisation
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 30
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,9
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1500
Protection courts-circuits		oui

OC5208

Système réflex

OCP-CPKG/US-100

Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Zone de détection			
Portée	[m]	< 5	
Portée réglable		oui	
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	130	
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale	
Filtre de polarisation		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-40...60	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	49 x 15 x 42	
Matières		zamac	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
		Fonction	1 x LED, jaune clignote
Accessoires			
Fourniture		tournevis	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			

Connecteur: 1 x M12; codage: A

OC5208

Système réflex

OCP-CPKG/US-100

Raccordement



Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve