OG5095

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/V4A/US-100

article arrêté

Article de remplacement: OGS200 + OGE200 ou OGS500 + OGE500
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		boîtier fileté
Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	< 17
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 15
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	2000
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80

OG5095

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/V4A/US-100

Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier	boîtier fileté	
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 60,5	
Désignation du filetage	M18 x 1	
Matières	inox (1.4404 / 316L); PBT	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré

Raccordement