



# OI5016



## Système réflexion directe

OITGFNKG

Zone de détection		
Portée [mm]		< 80
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...80
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions [mm]		M30 x 1,5
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2 tournevis
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
...2,5 mm <sup>2</sup> ; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5		
Raccordement		

