




Système réflech

OJP-FPKG/SO



1 bouton-poussoir



Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de lumière | lumière rouge |
| Boîtier | rectangulaire |

Application

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
| Principe de fonctionnement | Système réflech |

Données électriques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
| Consommation [mA] | < 22 |
| Classe de protection | III |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Type de lumière | lumière rouge |
| Longueur d'onde [nm] | 660 |

Sorties

| | |
|--|---|
| Technologie | PNP |
| Fonction de sortie | éclairage / obscurcissement; (programmable) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |

OJ5028



Système réflex

OJP-FPKG/SO

| | | |
|--|---------------------|--|
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 200 |
| Fréquence de commutation DC | [Hz] | 2000 |
| Protection courts-circuits | | oui |
| Version protection courts-circuits | | pulsé |
| Protection surcharges | | oui |
| Zone de détection | | |
| Portée sur réflecteur "nid d'abeille" | [m] | 0...2; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005) |
| Portée réglable | | oui |
| Diamètre max. du spot lumineux | [mm] | 64 |
| Dimensions du spot lumineux valables pour | | pour la portée maximale |
| Filtre de polarisation | | oui |
| Conditions d'utilisation | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...60 |
| Indice de protection | | IP 67 |
| Tests / homologations | | |
| CEM | | EN 60947-5-2 |
| MTTF | [Années] | 854 |
| Données mécaniques | | |
| Poids | [g] | 73,7 |
| Boîtier | | rectangulaire |
| Dimensions | [mm] | 35 x 11 x 24 |
| Matières | | boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS |
| Matière lentille | | verre |
| Orientation de la lentille | | détection latérale |
| Afficheurs / éléments de service | | |
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
| | fonctionnement | 1 x LED, vert |
| | Fonction | 1 x LED, rouge |
| Verrou électronique | | oui |
| Accessoires | | |
| Fourniture | | Equerre clip: 1, E20964 |
| | | vis de fixation: 2 x M3 x 16 |
| | | rondelles-ressort: 2 |
| | | Ecrous: 2 |
| Remarques | | |
| Remarques | | Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus |
| Unité d'emballage | | 1 pièces |


Système réflex

OJP-FPKG/SO

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

| | |
|------|-------|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |
| WH = | blanc |

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

