




Système réflex

OJP-FPKG/FOJ0,15M/US



1 Bouton-poussoir sans fonction



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés; filtre de polarisation
Principe de fonctionnement	Système réflex
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 22
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5

OJ5063



Système réflex

OJP-FPKG/FO/0,15M/US

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	2000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection	
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m]	0...2; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable	oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	64
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale
Filtre de polarisation	oui

Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...60
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations	
CEM	EN 60947-5-2
MTTF [Années]	867

Données mécaniques	
Poids [g]	52,85
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	35 x 24 x 11
Matières	boîtier: ABS; équerre de fixation: zamac; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille	vitre avant:verre
Orientation de la lentille	Détection frontale

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Verrou électronique	oui	

Accessoires	
Fourniture	Equerre clip: 1, E20964
	vis de fixation: 2 x (M3 x 16 mm)
	rondelles-ressort: 2
	Ecrous: 2

Remarques	
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage	1 pièces

OJ5063



Systeme reflex

OJP-FPKG/FOJ0,15M/US


Raccordement électrique

Câble: 0,15 m, PVC

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: 4, doré; Corps: Hytrel 8068; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement



2

Teach