OW5009

Capteur de température infrarouge

OWL-7506-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: TW7001 + E35065

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



CE

Caractéristiques du produit		
Boîtier		cylindrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	< 20
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	400
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Zone de détection hystérésis	[%]	1...15

OW5009

Capteur de température infrarouge

OWL-7506-BPKG

Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-20...60	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Poids	[g]	1417,8	
Boîtier		cylindrique	
Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 200	
Matières		boîtier: laiton recouvert de bronze blanc	
Matière lentille		verre	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 7/8"

Raccordement