



No scale drawing available



Application	
Application	contrôleur maître AS-i pour plates-formes API Controllogix
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	30 DC; (AS-i)
Consommation [mA]	5,1 V DC: 390 mA; 24 V DC: 150 mA; AS-i 1: 70 mA; AS-i 2: 70 mA
Nombre de maîtres AS-i	2
Interfaces	
Interface de communication	RS232
RS232	
Nombre des interfaces RS232	1
Taux de transmission	9600...115200 Baud
Type de connecteur	RJ11
Type d'utilisation	programmation
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...55
Température de stockage [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 20
Classification AS-i	
Version AS-i	3.0
Données mécaniques	
Poids [g]	305
Afficheurs / éléments de service	
Indication	rampe de LED

U71005



Passerelle AS-Interface Controllogix

AS-i MASTER (A-B)

Remarques

Remarques	Configuration à l'aide du à l'aide du progiciel RSLogix d'Allen-Bradley.
Unité d'emballage	1 pièces