


ZJF060



PC écran tactile

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB



Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	19 DC; (Alimentation 230AC / 19DC)
Puissance absorbée [W]	65
Sorties	
Nombre des sorties vidéo	1; (Proprietary miniDP)
Logiciel / programmation	
Système d'exploitation	Windows 10 IoT Enterprise, Linux
Interfaces	
Nombre des interfaces Ethernet	1; (connecteur RJ45)
Nombre des interfaces RS232	2
Nombre des interfaces USB	6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0)

ZJF060



PC écran tactile

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB

Type de connecteur	RJ11; RJ45	
Conditions d'utilisation		
Température de stockage [°C]	-20...60	
Humidité relative de l'air max. [%]	85; (sans condensation)	
Indice de protection	IP 54	
Données mécaniques		
Poids [g]	2605,7	
Type de montage	standard VESA; (75 x 75 mm)	
Dimensions [mm]	277 x 180,5 x 40,8	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	affichage couleur	Afficheur LCD, 1920 x 1080 11,6"
Matériel		
Processeur	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz	
Mémoire de travail	4GB DDR4	
Mémoire de masse	128GB SSD	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	