ZZ1060

Interface IO-Link

SET AL1060 IO-Link Master USB

l'article est livré avec le logiciel de paramétrage moneo configure SA



1 IO-Link
2 AUX
3 USB

Application		
Application		paramétrage et analyse d'appareils
Données électriques		
Tension nominale DC	[V]	5; (USB)
Consommation	[mA]	< 1100; (USB)
Classe de protection		III
Alimentation des capteurs		24 V DC
Alimentation des capteurs – AUX		
Courant de sortie par port	[A]	0,65
Alimentation des capteurs – USB		
Courant de sortie par port	[A]	0,15
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2; (port IO-Link Class A : 1 x 2)
Niveau du signal logique haut	[V]	11...30
Niveau du signal logique bas	[V]	0...5
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui

ZZ1060

Interface IO-Link

SET AL1060 IO-Link Master USB

Sorties			
Nombre des sorties TOR		2; (port IO-Link Class A: 1 x 2)	
Courant max. par sortie	[mA]	150	
Résistance courts-circuits		oui	
Interfaces			
Interface de communication		IO-Link; USB	
Nombre des interfaces USB		1	
IO-Link Master			
Type de transmission		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Révision IO-Link		1.1	
Nombre de ports classe A		1	
USB			
Version		USB 2.0	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...50	
Température de stockage	[°C]	-25...85	
Humidité relative de l'air max.	[%]	90	
Indice de protection		IP 65; IP 67	
Tests / homologations			
CEM		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-4	
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27	
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
Données mécaniques			
Poids	[g]	388,3	
Matières		boîtier: PA; Connecteur femelle: PA; écrou de fixation: laiton nickelé	
Matière des joints		FKM	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		PWR	1 x LED, vert/rouge alimentation en tension
		IO-Link	1 x LED, vert/rouge communication
		DI/DO	1 x LED, orange entrée/sortie TOR
Accessoires			
Fourniture		Maître IO-Link USB: 1, AL1060	
		Câble de connexion: 1 m, M12 codage A, EVC012	
		Câble USB: 1 m, M12 codage B, E12689	
		Logiciel de paramétrage:, moneo configure SA, QMP010	
Accessoires en option		Alimentation à découpage 24 V DC:, M12 codage A, E80121	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

ZZ1060

Interface IO-Link

SET AL1060 IO-Link Master USB

Raccordement électrique - AUX

Connecteur: M12; codage: A



1:	+ 24 V DC US
2:	non utilisé
3:	GND US
4:	non utilisé

Raccordement électrique - IO-Link

Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: FKM



1:	Alimentation des capteurs US L+
2:	entrée/sortie TOR
3:	Alimentation des capteurs US L-
4:	IO-Link (C/Q)
5:	non utilisé

Raccordement électrique - USB

; codage: B



1:	VBUS + 5 V DC
2:	Data -
3:	Data +
4:	GND