


Σετ αυτοματισμού AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

Added Value package AS-i T5



- 1 T5 σύνδεση
- 2 Έκκεντρα ενεργοποίησης αποστάτης Βίδες
- 3 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- 4 Προκαλωδιωμένη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- 5 Συνδετήρας απογύμνωσης FC

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Λειτουργία εξόδου	PNP
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	4

Ηλεκτρικά δεδομένα

Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	160
Τάση λειτουργίας AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2
--------------------------	---

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	1
Λειτουργία εξόδου	PNP

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm]	4
--------------------------	---

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.1
Προφίλ AS-i	S-7.A.E
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	7



Σετ αυτοματισμού AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

Added Value package AS-i T5

Αριθμός ID AS-i [hex] A.E

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	900,95
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης
Απόσταση οπών [mm]	130
Υψος άξονα για οδηγό βαλβίδας [mm]	30

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Διπλός αισθητήρας με ανατροφοδότηση ενεργοποιητή: 1, AC2316
	Στόχος κατάδειξης: 1, E17328
	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα: 1, Bürkert 428623
	Σιγαστήρας: 2, 780780N
	Κονέκτορας πλακέ καλωδίου μετάθεσης μόνωσης: 1, E75471
	Καλώδιο σύνδεσης: 1, E10845

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας




Σύνδεση

Σύνδεση

1	AS-i +
3	AS-i -

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας



Έξοδοι

3	Εξωτερική τάση -
4	Έξοδος μεταγωγής 1 +