


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC505A + E7000A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	240

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
----------------------------	-----------------------------

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V] 20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA] 200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA] 6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA] 0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V] > 11



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι				
Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i				
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...40			
Βαθμός προστασίας		IP 67			
Δοκιμές / εγκρίσεις					
Σήμανση ATEX		 II 3G EEx nA II T6 X			
		 II 3D T60 °C IP 67 X			
ΗΜΣ	EN 50295				
AS-i κατάταξη					
Έκδοση AS-i	2.1				
Διευθυνσιοδότηση AS-i	Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Όχι				
Προφίλ AS-i	S-0.0.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	0			
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0.E			
Εκκρεμεί έκδοση πιστοποιητικού AS-i	Ναι				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	I-3	I-4
	Ακροδέκτης	2+4	2+4	2+4	2+4
Μηχανικά δεδομένα					
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC				
Υλικό κατασκευής	PBT				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο			
	σφάλματα	LED, Κόκκινο			
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρελκόμενα					
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κάτω τμήμα βαθμίδας, AC5000				
Παρατηρήσεις					
Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i				
	Χρησιμοποιείτε βύσματα σύνδεσης M12 με εξαγωνικά παξιμάδια, ροπή σύσφιξης 0,8 Nm.				
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ				



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	Είσοδοι
2+4	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
3	Είσοδος δεδομένων εσωτερικά γεφυρωμένα
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-