




Βαθμίδα ασφαλείας AS-i ClassicLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC505S

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	60
Βαθμός προστασίας		III
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι
Είσοδοι		
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP/NPN
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...65
Βαθμός προστασίας		IP 65; (σε συνδυασμό με κάτω τμήμα πλακέ καλωδίου και πλακέ καλώδιο AS-i)
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-3	
	EN 62061	Παράρτημα Ε
Κατάταξη ασφαλείας		
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις		ISO 13849-1: 2015 Κατηγορία 3 / 4 *, PL d / e *)



Βαθμίδα ασφαλείας AS-i ClassicLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time)	[h]	175200
-----------------------------------	-----	--------

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i		2.11; 2.1
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Όχι
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M3; M4
Προφίλ AS-i		S-7.B.0
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	B.0
Πιστοποιητικό AS-i		61901

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	285
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC
Υλικό κατασκευής		PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κάτω τμήμα βαθμίδας, AC5000
-----------------------	-----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Σύνδεση

Κονέκτορας: M12

	Θηλυκός κονέκτορας I-1/2
1	τροφοδοσία I+
2	Είσοδος I-1 (p)
3	τροφοδοσία I-
4	Είσοδος I-2 (n)
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας I-2
1	Είσοδος I-2 (n)
2	τροφοδοσία I-
3	Ελεύθερο
4	Ελεύθερο
5	Ελεύθερο