


# AC1007



## PLC AS-Interface

Contr 1MSTR 1RS485

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 σειριακή διασύνδεση RS485



### Εφαρμογή

Εφαρμογή Μικρό σύστημα ελέγχου για προετοιμασία σήματος

### Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	22...30 DC; (24 DC; κατά PELV)
Ταξινόμηση μόνωσης [V]	500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	80
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA]	10
Γαλβανική απόμόνωση	Ναι

### Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση AS-i

### Διασυνδέσεις

#### RS232

Ρυθμός μετάδοσης	4800...62400 Baud
Σχεδίαση κονέκτορα	SUB-D

### Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20

# AC1007



## PLC AS-Interface

Contr 1MSTR 1RS485

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i κατάταξη		
Προφίλ AS-i	M1	
Πιστοποιητικό AS-i	22503	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Έλεγχος λειτουργίας	2 x LED, Κόκκινο
		2 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
κλέμες με βίδα: 5 x		
Σύνδεση		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου