


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή

Διασύνδεση σε μεσαία συστήματα ελέγχου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	5 DC; (Μέσω διαύλου πίσω τοιχώματος)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	200; (Μέσω διαύλου πίσω τοιχώματος)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	40
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i		1

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	S7-300
-------------------------	--------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Βαθμός προστασίας		IP 20

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.1
-------------	-----



Πύλη AS-Interface

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M1
Μηχανικά δεδομένα	
Υλικό κατασκευής	PBT
Παρελκόμενα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Εμπρόσθιος αρσενικός κονέκτορας:, E70126
	Εγχειρίδιο:, Γερμανικά, AC1056
	Εγχειρίδιο:, Αγγλικά, AC1059
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Η πρόσβαση στις περιφερειακές συσκευές AS-i γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και με τις συνηθισμένες περιφερειακές συσκευές. Υπάρχοντα προγράμματα μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ