


Βαθμίδα διάγνωσης AS-Interface

AS-i Tuner IP67



- 1 μπουτόν συντονισμού
2 Περιστροφικός διακόπτης
3 κονέκτορας διανομής AS-i M12



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Εργαλείο διάγνωσης για AS-i

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση DC	[V]	26,5...31,6
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	60
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Επιτήρηση υπότασης		Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...55
Βαθμός προστασίας		IP 67


Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF	[χρόνια]	140
------	----------	-----



Βαθμίδα διάγνωσης AS-Interface

AS-i Tuner IP67

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	199,2
Υλικό κατασκευής		PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	προειδοποίηση	LED, Κίτρινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κάτω τμήμα βαθμίδας, AC5000
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Δε χρειάζεται διευθυνσιοδότηση
		Μέγιστο ρεύμα της υποδοχής διανομέα AS-i έως 1 A
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK:		
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A		
		
1	κονέκτορας διανομής AS-i M12	
3	AS-i +	
	AS-i -	