


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Κονέκτορας διευθυνσιοδότησης
2 LED

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	19,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	100
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Βαθμός προστασίας		IP 30

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	IEC 62026-2	
-----	-------------	--

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i		3.0
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Ναι
Προφίλ AS-i		S-B.A.5
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	B
Αριθμός ID AS-i	[hex]	A.5

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	98,5
Τρόπος συναρμολόγησης		Τοποθέτηση σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	83 x 22 x 45
Υλικό κατασκευής		PBT

AC1155



AS-i / RS485 Gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	βραχυκύκλωμα	LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	Ελεύθερο
TxD	Ελεύθερο
RxD	Ελεύθερο