


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1258

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	110 / 230; (επιλεγόμενη)
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	88...132 / 184...264
Τάση εξόδου DC	[V]	29,5...31,6
Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης	[ms]	30
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	8
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[mV]	50
Εξωτερική προστασία εισόδου		> 10 A
Ασφάλεια	[A]	8; (απρροσπέλαστη)
Υποβάθμιση	[W/K]	1 (60...70 °C)
Ενσωματωμένη αποσύζευξη δεδομένων		Ναι

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι



Τροφοδοτικό AS-Interface

PowerSupply 230VAC 8A

Παράλληλη σύνδεση εξόδων δυνατή	Όχι	
Σειριακή σύνδεση εξόδων δυνατή	Όχι	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	10...60
Βαθμός προστασίας	IP 20	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: ...2.5 mm²		
Σύνδεση		

