


Τροφοδοτικό AS-Interface

AS-i Ltd. Power Source Class2

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1256

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	110 / 230; (επιλεγόμενη)
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	85...132 / 184...264
Τάση εξόδου DC	[V]	29,5...31,6
Βαθμός προστασίας		I
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	3,2
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[%]	0,1
Υποβάθμιση	[W/K]	2 (> 60 °C)
Ενσωματωμένη αποσύζευξη δεδομένων		Ναι

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι



Τροφοδοτικό AS-Interface

AS-i ltd. Power Source Class2

Παράλληλη σύνδεση εξόδων δυνατή	Όχι
---------------------------------	-----

Σειριακή σύνδεση εξόδων δυνατή	Όχι
--------------------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...70
--------------------------------	--------

Βαθμός προστασίας	IP 20
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
------------------	-----------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	LED, Πράσινο
-----------------	--------------------	--------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Ακροδέκτες: 1,5...6 mm²

Σύνδεση

