


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή Αποκεντρωμένος ελεγκτής; πύλη EtherNet/IP; εξυπηρετητής δικτύου

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Τάση λειτουργίας [V]                   | 24 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]               | < 700                                      |
| Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 10                                         |
| Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA]            | 10                                         |
| Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i           | 2                                          |

**Διασυνδέσεις**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Διασύνδεση επικοινωνίας | RS232; Ethernet    |
| <b>Ethernet</b>         |                    |
| Ρυθμός μετάδοσης        | 10; 100            |
| Πρωτόκολλο              | Modbus TCP; TCP/IP |
| Τύπος χρήσης            | Μεταφορά δεδομένων |



## Πύλη AS-Interface Modbus/TCP με PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

### RS232

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Αριθμός διασυνδέσεων RS232    | 1                      |
| Ρυθμός μετάδοσης              | 9600...115200 Baud     |
| Σχεδίαση κονέκτορα            | RJ11                   |
| Τύπος χρήσης                  | Προγραμματισμός        |
| Σημείωση για τις διασυνδέσεις | γαλβανικά απομονωμένος |

### Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]        | 0...60   |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]          | -20...70 |
| Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95       |
| Βαθμός προστασίας                     | IP 20    |

### AS-i κατάταξη

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Έκδοση AS-i                | 2.1   |
| Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3    |
| Πιστοποιητικό AS-i         | 61110 |

### Μηχανικά δεδομένα

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Περίβλημα        | τοποθέτησης σε ράγα DIN               |
| Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο |

### Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                    |                   |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | τρόπος λειτουργίας | 4 x LED, Κόκκινο  |
|                 |                    | 5 x LED, Πράσινο  |
|                 |                    | 3 x LED, Κίτρινο  |
|                 |                    | Γραφική οθόνη LCD |

### Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

#### Σύνδεση

