


Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway 1 Master

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1375

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Πύλη Profibus DP

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Ταξινόμηση μόνωσης	[V]	500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	200
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	4
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i		1
Γαλβανική απόμόνωση		Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

AS-i



Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway 1 Master

Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	PROFIBUS	
PROFIBUS		
Πρότυπο μετάδοσης	EN 50170	
Ρυθμός μετάδοσης	12 MBaud	
Πρωτόκολλο	Profibus DP	
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων	
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	Λειτουργία διάγνωσης	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	2.1	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M3	
Πιστοποιητικό AS-i	63501	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	2 x LED, Κόκκινο
		1 x LED, Πράσινο
		1 x LED, Κίτρινο
		Γραφική οθόνη LCD
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση		



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-