


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2410

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή τοποθέτησης στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 242

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V] 20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA] 200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA] > 5
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA] < 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V] > 10
Ψηφιακές εισόδους προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine


CompactModule 4DI M12

Έξοδοι						
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i				
Συνθήκες περιβάλλοντος						
Θερμοκρασία περιβάλλοντος		[°C]	-25...80			
Βαθμός προστασίας			IP 67			
Δοκιμές / εγκρίσεις						
ΗΜΣ		EN 50295				
AS-i κατάταξη						
Προφίλ AS-i		S-0.0				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i		[hex]	0			
Αριθμός ID AS-i		[hex]	0			
Πιστοποιητικό AS-i		06601				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	I-3	I-4
		Ακροδέκτης	2+4	2+4	2+4	2+4
Μηχανικά δεδομένα						
Υλικό κατασκευής		PUR				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού						
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία	LED, Πράσινο			
		τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρατηρήσεις						
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ				
Ηλεκτρική συνδεσμολογία						
Καλώδιο: 2 m						
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A						
1 2 4 3 						

Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12

Σύνδεση



1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2+4	γεφυρωμένη Είσοδος δεδομένων
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-