


Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2411

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!


Εφαρμογή

Εφαρμογή

τοποθέτησης στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 142
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 10
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		2
Κύκλωμα		PNP
Εύρος τάσης DC	[V]	10...30; (κατά PELV; Μέσω στρογγυλού καλωδίου)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	2000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i κατάταξη

Προφίλ AS-i		S-3.0				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	3				
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0				
Πιστοποιητικό AS-i		05801				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3	
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	O-3	O-4	
	Ακροδέκτης	2+4	2+4	4	4	

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PUR
------------------	-----

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Είσοδοι και έξοδοι πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

AC2415




Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Σύνδεση



; κωδικοποίηση: A



1	Είσοδοι
2+4	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
3	Είσοδος δεδομένων εσωτερικά γεφυρωμένα
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-