


Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2465

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!


Εφαρμογή

Εφαρμογή τοποθέτησης στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 26,5...31,6 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 75

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4

Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση AS-i

Αριθμός ψηφιακών εξόδων 4

Κύκλωμα PNP

Εύρος τάσης DC [V] 10...30; (κατά PELV; Μέσω στρογγυλού καλωδίου)

Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 2000


Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι

Γαλβανικά απομονωμένο Ναι



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80			
Βαθμός προστασίας		IP 67			
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ		EN 50295			
AS-i κατάταξη					
Προφίλ AS-i		S-8.0			
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	8			
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0			
Πιστοποιητικό AS-i		08901			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Θηλυκός κονέκτορας	O-1	O-2	O-3	O-4
	Ακροδέκτης	4	4	4	4
Μηχανικά δεδομένα					
Υλικό κατασκευής		PUR			
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία			LED, Πράσινο	
	τρόπος λειτουργίας			LED, Κίτρινο	
Παρατηρήσεις					
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ			
Ηλεκτρική συνδεσμολογία					
Καλώδιο: 2 m					
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A					
					



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Σύνδεση



3	Εξωτερική τάση -
4	Έξοδος μεταγωγής +
5	Προστατευτικός αγωγός (PE)