


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2457

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Ηλεκτρική τροφοδοσία AS-i
2 Ελατήρια γείωσης

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή

τοποθέτησης στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 242

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων		4; (2 x 2)
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	< 1,5



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 10			
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι			
Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i			
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80			
Βαθμός προστασίας		IP 67			
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ		EN 50295			
AS-i κατάταξη					
Προφίλ AS-i		S-0.1			
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	0			
Αριθμός ID AS-i	[hex]	1			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Ακροδέκτης	4	2	4	2
Μηχανικά δεδομένα					
Τρόπος συναρμολόγησης		Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης			
Υλικό κατασκευής		PUR			
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο			
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρατηρήσεις					
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ			
Ηλεκτρική συνδεσμολογία					
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A					

