




Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12 V4A



Εφαρμογή	
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	250
Είσοδοι / έξοδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
Είσοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2)
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30; (DC)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12 V4A

Όριο ρεύματος εισόδου	[mA]	15
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 11
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...80
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000
Βαθμός προστασίας		IP 67; (όταν χρησιμοποιούνται πλακέ καλώδια E7400x / E7401x)

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[χρόνια]	382
Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.11; 3.0				
Διευθυνσιοδότηση AS-i	Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Όχι				
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4				
Προφίλ AS-i	S-0.0.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	0			
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0.E			
Πιστοποιητικό AS-i	40501				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Είσοδος	1	2	3	4
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	I-3	I-4
	Ακροδέκτης	2+4	2+4	2+4	2+4

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	292
Τρόπος συναρμολόγησης	Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης	
Υλικό κατασκευής	PA; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); με υποδοχές σπειρώματος στο κάτω τμήμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Βίδες: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4578 / 316Cu); Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο; O-ring: EPDM	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο I1...I4
	Λειτουργία	LED, Πράσινο AS-i
	Σφάλματα	LED, Κόκκινο



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12 V4A

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση βαθμίδας	Πλακέ καλώδια
------------------	---------------

Παρελκόμενα


Παρελκόμενα (προαιρετικά)	χιτώνιο από ανοξείδωτο ατσάλι, για εγκατάσταση σε περιπτώσεις υψηλού μηχανικού στρές , E70402
---------------------------	---

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	Είσοδοι
2+4	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
3	Είσοδος δεδομένων 1 εσωτερικά γεφυρωμένα
5	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
	Γείωση λειτουργίας