


Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2466

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Ηλεκτρική τροφοδοσία AS-i
- 2 εξωτερική τροφοδοσία
- 3 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα
- 4 Ελατήρια γείωσης


Εφαρμογή

Εφαρμογή

τοποθέτησης στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	30
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων

4; (αμφίδρομη)



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	κατά PELV
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30; (Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 11
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι

Έξοδοι	
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Κύκλωμα	PNP
Εύρος τάσης DC [V]	20...30; (κατά PELV; Μέσω πλακέ καλωδίου; Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	2000
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις	
ΗΜΣ	EN 50295

AS-i κατάταξη						
Έκδοση AS-i		2.1				
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Όχι				
Προφίλ AS-i		S-7.0.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7				
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0.E				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		αμφίδρομη	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4

Μηχανικά δεδομένα	
Τρόπος συναρμολόγησης	Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης
Διαστάσεις [mm]	60 x 152 x 24
Υλικό κατασκευής	PUR

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού							
Οθόνη ενδείξεων	<table> <tr> <td>λειτουργία</td><td>LED, Πράσινο</td></tr> <tr> <td>σφάλματα</td><td>LED, Κόκκινο</td></tr> <tr> <td>τρόπος λειτουργίας</td><td>LED, Κίτρινο</td></tr> </table>	λειτουργία	LED, Πράσινο	σφάλματα	LED, Κόκκινο	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο
λειτουργία	LED, Πράσινο						
σφάλματα	LED, Κόκκινο						
τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο						



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Παρελκόμενα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	χιτώνιο από ανοξείδωτο ατσάλι, για εγκατάσταση σε περιπτώσεις υψηλού μηχανικού στρές , E70402
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A	
1	Είσοδοι
2+4	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
3	Είσοδος δεδομένων εσωτερικά γεφυρωμένα
	Τροφοδοσία αισθητήρα L-