


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5200

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Πεδίο για ετικέτα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2

Είσοδοι

Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	20...30
----------------------	-----	---------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
--------------------	------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	100,4
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC	
Υλικό κατασκευής	PBT	

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κάτω τμήμα βαθμίδας
---------------------------	---------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4 SB

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	AS-i +
2	Εξωτερική τάση -
3	AS-i -
4	Εξωτερική τάση +