


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	250

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
----------------------------	-----------------------------

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V] 18...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA] 200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA] 6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA] 0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V] > 11
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
--------------------	------



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Συνθήκες περιβάλλοντος							
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...50					
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		ρεύμα για την τροφοδοσία αισθητήρα: < 200 mA					
		-25...70 °C: < 150 mA					
Βαθμός προστασίας		IP 67					
Δοκιμές / εγκρίσεις							
ΗΜΣ		EN 50295					
AS-i κατάταξη							
Έκδοση AS-i		2.1					
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης					
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Όχι					
Προφίλ AS-i		S-0.F.E					
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	0					
Αριθμός ID AS-i	[hex]	F.E					
Αντιστοιχία των bit παραμέτρων	Bit παραμέτρου	Προσδιορισμός					
	P0	επιλογή HIGH ενεργό / LOW ανενεργό	/	Ακροδέκτης	2 /	Θηλυκός κονέκτορας	I-1 / FKT 1
	P1	επιλογή HIGH ενεργό / LOW ανενεργό	/	Ακροδέκτης	2 /	Θηλυκός κονέκτορας	I-2 / FKT 2
	P2	επιλογή HIGH ενεργό / LOW ανενεργό	/	Ακροδέκτης	2 /	Θηλυκός κονέκτορας	I-3 / FKT 3
	P3	επιλογή HIGH ενεργό / LOW ανενεργό	/	Ακροδέκτης	2 /	Θηλυκός κονέκτορας	I-4 / FKT 4
Μηχανικά δεδομένα							
Βάρος	[g]	107,7					
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC					
Υλικό κατασκευής		PBT					
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού							
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία					LED, Πράσινο	
	σφάλματα					LED, Κόκκινο	
	τρόπος λειτουργίας					LED, Κίτρινο	
Παρελκόμενα							
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κάτω τμήμα βαθμίδας					



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine


ClassicLine45 4DI FKT M12

Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:
	I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i
	Η δράση "High" ή "Low" (ρεύμα λειτουργίας ή ηρεμίας) μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε είσοδο στην περίπτωση σφάλματος μέσω ενός bit παραμέτρου.
	Σε περίπτωση σφάλματος ανάβει το κόκκινο LED της αντίστοιχης εισόδου και επίσης αναβοσβήνει το LED 2 (σφάλμα).
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



	Είσοδοι
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Είσοδος ελέγχου λειτουργίας
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων
5	Ελεύθερο