


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5202

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα
2 Πεδίο για ετικέτα


Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	150
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	0,1; (συνολικό ρεύμα και για τις δύο εξόδους και τροφοδοσία αισθητήρα από το AS-i: 100 mA)
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι

Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	21...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 11
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i				
Κύκλωμα	PNP				
Εύρος τάσης DC [V]	AS-i				
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	100				
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι				
Γαλβανικά απομονωμένο	Όχι				
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70				
Βαθμός προστασίας	IP 67				
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ	EN 50295				
AS-i κατάταξη					
Έκδοση AS-i	2.1				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι				
Προφίλ AS-i	S-7.A.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	7				
Αριθμός ID AS-i [hex]	A.E				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Είσοδος	1	2	3	4
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Ακροδέκτης	4	2	4	2
	Έξοδος	1	2	-	-
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1/2	I-3/4	-	-
	Ακροδέκτης	2	2	-	-
Μηχανικά δεδομένα					
Βάρος [g]	107,4				
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG				
Υλικό κατασκευής	PBT				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο			
	σφάλματα	LED, Κόκκινο			
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρελκόμενα					
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κάτω τμήμα βαθμίδας				
Παρατηρήσεις					
Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό: I-1/2, I-3/4 Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i				
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ				

Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Σύνδεση

I-1/2



I-3/4



Κονέκτορας: M12