


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5203

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	50
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 3
----------------------------	----------------------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	3
Κύκλωμα	PNP
Εύρος τάσης DC	[V] 15...30; (κατά PELV)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA] 1000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1))
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C] -25...70
---------------------------	---------------



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50295
-----	----------

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.1
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι
Προφίλ AS-i	S-8.A.E
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	8
Αριθμός ID AS-i [hex]	A.E

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	108,6
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E
Υλικό κατασκευής	PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κάτω τμήμα βαθμίδας
---------------------------	---------------------


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK-E:

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	Έξοδοι
2	Ελεύθερο
3	Ελεύθερο
4	Εξωτερική τάση AUX -
5	Έξοδος μεταγωγής +
	Ελεύθερο