


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5215

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	240

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
----------------------------	-----------------------------

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4; (2 x 2)
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	18...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 11
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i			
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος		[°C]			
Βαθμός προστασίας		IP 67			
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ		EN 50295			
AS-i κατάταξη					
Έκδοση AS-i		2.1			
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης			
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Όχι			
Προφίλ AS-i		S-0.1.E			
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i		[hex]			
Αριθμός ID AS-i		[hex]			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων			
		D0			
		D1			
		D2			
		D3			
		Είσοδος			
		1			
		2			
		3			
		4			
		Θηλυκός κόνεκτορας			
		I-1/2			
		I-1/2			
		I-3/4			
		I-3/4			
		Ακροδέκτης			
		4			
		2			
		4			
		2			
Μηχανικά δεδομένα					
Βάρος		[g]			
		112,4			
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC			
Υλικό κατασκευής		PBT			
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία		LED, Πράσινο	
		σφάλματα		LED, Κόκκινο	
		τρόπος λειτουργίας		LED, Κίτρινο	
Παρελκόμενα					
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κάτω τμήμα βαθμίδας			
Παρατηρήσεις					
Παρατηρήσεις		Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:			
		I-, I+, I-1/2, I-3/4			
		Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ			




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



	Είσοδοι
	Θηλυκός κονέκτορας I-1/2
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Είσοδος δεδομένων 2
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων 1
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας I-3/4
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Είσοδος δεδομένων 4
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων 3
5	Ελεύθερο