




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Εφαρμογή		
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	24
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	24...30 DC; (AUX)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία	[mA]	550; (AUX)
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 4	
Είσοδοι		
Αναλογική είσοδος ακριβείας	[%]	0,5
Έξοδοι		
Αριθμός αναλογικών εξόδων	4; (σύνδεση 3-σύρματων ενεργοποιητών)	
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA]	0...20
Μεγ. φορτίο	[Ω]	600
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 (1 bit = 1 μΑ)	
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή	AUX	



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Συνθήκες περιβάλλοντος				
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70		
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...85		
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)		
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000		
Βαθμός προστασίας		IP 67		
Δοκιμές / εγκρίσεις				
ΗΜΣ		EN 50295		
		EN 61000-6-4	: 2001	
		EN 61000-6-2	: 2001	
MTTF	[χρόνια]	150		
AS-i κατάταξη				
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Υποδοχή διευθυνσιοδότησης; Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης		
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M3; M4		
Προφίλ AS-i		S-7.3.6		
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7		
Αριθμός ID AS-i	[hex]	3.6		
Αντιστοιχία των bit παραμέτρων	Bit παραμέτρου	Προσδιορισμός		
	P0	δεν χρησιμοποιείται		
	P1	δεν χρησιμοποιείται		
	P2	ένδειξη : 1 περιφερειακού σφάλματος	ενεργοποιημένο	απενεργοποιημένο
	P3	δεν χρησιμοποιείται		
Μηχανικά δεδομένα				
Βάρος	[g]	206,5		
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E		
Υλικό κατασκευής		PBT		
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	0,6...0,8		
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού				
Οθόνη ενδείξεων	αναλογικό σήμα	LED, Κίτρινο Κανάλια AO1...AO4		
	λειτουργία	LED, Πράσινο AS-i, AUX		
	σφάλματα	LED, Κόκκινο		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία				
Σύνδεση βαθμίδας		Πλακέ καλώδια		
Παρελκόμενα				
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κάτω τμήμα βαθμίδας		
Παρατηρήσεις				
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ		

**Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine**

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	AO+ Αναλογική έξοδος
2	Τροφοδοσία ενεργοποιητή +24 V
3	AO- Αναλογική έξοδος 0V
4	n.c.
5	Γείωση λειτουργίας