


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2516

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 100
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	100; (με εξωτερική τροφοδοσία: 80 mA)
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4
----------------------------	-------------------------------

Είσοδοι

Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i / εξωτερικά
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V] 24
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA] 500; (με εξωτερική τροφοδοσία)
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Όχι
Αριθμός αναλογικών εισόδων	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 (1 bit = 1 μ A)



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...85
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
AS-i κατάταξη		
Διευθυνσιοδότηση AS-i	Υποδοχή διευθυνσιοδότησης; Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης	
Προφίλ AS-i	S-7.3.E	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	3.E
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης	Διασύνδεση AS-i σε κάτω τμήματα τύπου FC/FC-E	
Υλικό κατασκευής	PBT	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο Τάση AS-i / 24 V AUX
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο Κανάλια AI1...AI4
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κάτω τμήμα βαθμίδας	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Κατά την τροφοδοσία των αισθητήρων από το AS-i επιτρέπεται να γίνει λήψη μόνο 100mA.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A		
		
1	Τροφοδοσία αισθητήρα +24V	
2	AI + Αναλογική είσοδος	
3	Τροφοδοσία αισθητήρα 0V	
4	n.c.	
5	Γείωση λειτουργίας	