


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	150
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V] 18...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA] 100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA] 6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA] 0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V] > 11
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Έξοδοι						
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i				
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		2				
Κύκλωμα		PNP				
Εύρος τάσης DC [V]		15...30; (κατά PELV; Μέσω πλακέ καλωδίου)				
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]		1000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι				
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι				
Συνθήκες περιβάλλοντος						
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-25...70				
Βαθμός προστασίας		IP 67				
Δοκιμές / εγκρίσεις						
ΗΜΣ		EN 50295				
AS-i κατάταξη						
Έκδοση AS-i		2.1				
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Ναι				
Προφίλ AS-i		S-B.A.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]		B				
Αριθμός ID AS-i [hex]		A.E				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Είσοδος	-	-	3	4
		Θηλυκός κόνεκτορας	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		Ακροδέκτης	-	-	4	2 4
		Έξοδος	1	2	-	-
		Θηλυκός κόνεκτορας	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		Ακροδέκτης	4	2 4	-	-
Μηχανικά δεδομένα						
Βάρος [g]		115				
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E				
Υλικό κατασκευής		PBT; Τσιμούχα: FKM; Βίδες: Ανοξείδωτος χάλυβας				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού						
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία	LED, Πράσινο			
		σφάλματα	LED, Κόκκινο			
		τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρελκόμενα						
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κάτω τμήμα βαθμίδας				
Παρατηρήσεις						
Παρατηρήσεις		Είσοδοι και εξοδοι πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες.				
		Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:				
		I-, I+, I-3/4, I-4				
Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i						

Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12


Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK-E:

Σύνδεση



Κονέκτορας: M12