


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2486

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Εφαρμογή

Εφαρμογή

τοποθέτησης στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 26,5...31,6 DC

Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] 150

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων 4

Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων PNP

Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους AS-i

Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] 18...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου)

Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] 100

Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] 6...10

Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] 0...2



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 11
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i		2.1
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Ναι
Προφίλ AS-i		S-0.A.E
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	0
Αριθμός ID AS-i	[hex]	A.E
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0 D1 D2 D3
	Είσοδος	1 2 3 4
	Θηλυκός κόνεκτορας	I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
	Ακροδέκτης	4 2 4 4 2 4
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	113
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC
Διαστάσεις	[mm]	45 x 83 x 25
Υλικό κατασκευής		PBT; Τσιμούχα: FKM; Βίδες: Ανοξείδωτος χάλυβας
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κάτω τμήμα βαθμίδας
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:	
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4	
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Σύνδεση



Κονέκτορας: M12

	Είσοδοι
	Θηλυκός κονέκτορας I-1/2
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Είσοδος δεδομένων 2
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων 1
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας I-2
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Ελεύθερο
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων 2
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας I-3/4
1	Ηλεκτρική τροφοδοσία L+
2	Είσοδος δεδομένων 4
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων 3
5	Ελεύθερο
	Θηλυκός κονέκτορας I-4
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2	Ελεύθερο
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
4	Είσοδος δεδομένων 4
5	Ελεύθερο