


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2516

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα


Εφαρμογή

Εφαρμογή

τοποθέτησης στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	15...57; (Εξωτερική τροφοδοσία)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	57; (με εξωτερική τροφοδοσία: 27 mA)
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	24 DC
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας		προαιρετικά

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4

Είσοδοι

Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i / εξωτερικά
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	24



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	500; (με εξωτερική τροφοδοσία; με εξωτερική τροφοδοσία: 100 mA)	
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Όχι	
Αριθμός αναλογικών εισόδων	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)	
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 (1 bit = 1 μA)	
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i	
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	1 μA	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...70	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-20...85	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
AS-i κατάταξη		
Διευθυνσιοδότηση AS-i	Υποδοχή διευθυνσιοδότησης; Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης	
Προφίλ AS-i	S-7.3.E	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	7	
Αριθμός ID AS-i [hex]	3.E	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	217,2	
Τρόπος συναρμολόγησης	Διασύνδεση AS-i σε κάτω τμήματα τύπου FC/FC-E	
Υλικό κατασκευής	PBT; Τσιμούχα: FKM; Βίδες: Ανοξείδωτος χάλυβας	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο Τάση AS-i / 24 V AUX
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο Κανάλια AI1...AI4
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κάτω τμήμα βαθμίδας	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	Τροφοδοσία αισθητήρα +24V
2	AI + Αναλογική είσοδος
3	Τροφοδοσία αισθητήρα 0V
4	AI - Αναλογική είσοδος 0V
5	Γείωση λειτουργίας