


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DO T C

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 40
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	----------------------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Κύκλωμα	PNP
Εύρος τάσης DC	[V] 10...30; (κατά PELV)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA] 1000
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C] -25...70
Βαθμός προστασίας	IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50295
-----	----------

AS-i κατάταξη

Προφίλ AS-i	S-8.0
-------------	-------



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DO T C

Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	8
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0

Μηχανικά δεδομένα

Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά
Υλικό κατασκευής	PA; PVC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο
	λειτουργία	LED, Πράσινο
	βραχυκύκλωμα	LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	Τροφοδοσία ενεργοποιητή +24V
E-	Τροφοδοσία ενεργοποιητή 0V
O1...O4	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 1...4