




Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικός κωδικός: AC2258 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν! – Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

| | | |
|----------------------------|------|----------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Κατανάλωση ρεύματος | [mA] | < 280 |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό | [A] | 6 |

Είσοδοι / έξοδοι

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός εξόδων ρελέ: 4 |
|----------------------------|---|

Είσοδοι

| | |
|--|-------------|
| Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
| Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
| Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | [V] 18...30 |
| Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων | [mA] 200 |
| Ρεύμα εισόδου μεγάλο | [mA] > 3 |
| Ρεύμα εισόδου μικρό | [mA] < 1,5 |
| Ελαχ. υψηλό σήμα στάθμης μεταγωγής | [V] 10 |
| Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

| Έξοδοι | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | | AS-i |
| Εύρος τάσης DC | [V] | 24 |
| Εύρος τάσης AC | [V] | 240 |
| Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο | [mA] | 2500 |
| Αριθμός εξόδων ρελέ | | 4 |
| Γαλβανικά απομονωμένο | | Ναι |
| Συνθήκες περιβάλλοντος | | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...50 |
| Βαθμός προστασίας | | IP 20 |
| Δοκιμές / εγκρίσεις | | |
| ΗΜΣ | EN 50295 | |
| | EN 50178 | |
| AS-i κατάταξη | | |
| Προφίλ AS-i | | S-7.0 |
| Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i | [hex] | 7 |
| Αριθμός ID AS-i | [hex] | 0 |
| Πιστοποιητικό AS-i | | 11601 |
| Μηχανικά δεδομένα | | |
| Τρόπος συναρμολόγησης | Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά | |
| Διαστάσεις | [mm] | 45 x 135 x 49,5 |
| Υλικό κατασκευής | PA; PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο) | |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού | | |
| Οθόνη ενδείξεων | Ενεργοποίησης εξόδου | LED, Κίτρινο |
| | Λειτουργία | LED, Πράσινο |
| Παρατηρήσεις | | |
| Παρατηρήσεις | Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό: I-, I+, I1, I2, I3, I4 | |
| Τμχ συσκευασίας | Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i 1 τμχ | |


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση



| | |
|---------|---------------------------------------|
| A+ | AS-i + |
| A- | AS-i - |
| I+ | Τροφοδοσία αισθητήρα +24V |
| I- | Τροφοδοσία αισθητήρα 0V |
| L1 | Εξωτερική τροφοδοσία - (DC) / L1 (AC) |
| N | Εξωτερική τροφοδοσία - (DC) / N (AC) |
| I1...I4 | Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 1...4 |
| O1...O4 | Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 1...4 |

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικός κωδικός: AC2258 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν! – Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!