


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DO R C

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2258

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 60
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	6

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εξόδων ρελέ: 4
----------------------------	------------------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Εύρος τάσης DC	[V]	24
Εύρος τάσης AC	[V]	240
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	2500
Αριθμός εξόδων ρελέ		4
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...50
Βαθμός προστασίας		IP 20


Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50295	
	EN 50178	

Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DO R C

AS-i κατάταξη		
Προφίλ AS-i		S-8.0
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	8
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά	
Διαστάσεις	[mm]	45 x 135 x 51,5
Υλικό κατασκευής	PA; PVC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο
	λειτουργία	LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Combicon κλέμες; E70198	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
COMBICON:		
Σύνδεση		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	Εξωτερική τροφοδοσία + (DC) / L1 (AC)
N	Εξωτερική τροφοδοσία - (DC) / N (AC)
O1...O4	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 1...4